

# Tahrik kayışları ve kitler

## Atölye için teknik bilgi

Baskı 54 | Mart 2026

### EK MONTAJ BİLGİLERİ

ESI[tronic] montaj kılavuzuna ek olarak, dişli kayışının veya tüm kitin değiştirilmesinde aşağıdaki bilgi ve uyarılara da dikkat ediniz:

#### Aşağıdaki markalara ait modeller için geçerlidir:

- Audi
- SEAT
- Škoda
- VW


Common-Rail donanımlı 1,2-Ltr, 1,6-Ltr. veya 2,0-Ltr. motora sahip araçlar

### Bosch sipariş numaraları


- 1 987 949 657 Dişli kayışı
- 1 987 946 582 Dişli kayışı kiti yerine geçer
- 1 987 946 384 Dişli kayışı kiti
- 1 987 946 721 Dişli kayışı kiti yerine geçer
- 1 987 946 582 Dişli kayışı kiti yerine geçer
- 1 987 948 959 ve 1 987 948 965
- 1 987 946 943 Su pompası kiti yerine geçer
- 1 987 946 452 ve 1 987 946 453

Yeni kitin montajında, kite ait montaj parçaları kesinlikle kullanılmalıdır.

### Germe kasnağı Model A




### Model B



### Bilgi

Sökülüp çıkarılan germe kasnağı kite ait olan kasnaktan çok daha farklı olabilir. Dişli kayışının gerginliğinin ayarlanması için Model A (kit kapsamında) saat yönünde çevrilmelidir, Model B ise saat yönünün tersine çevrilmelidir. Saptırma kasnağında değişiklik yapılmıştır, bu nedenle sökülüp çıkarılan saptırma kasnağının genişliği 36 mm olabilir. Yeni saptırma kasnağının genişliği 29 mm olarak değiştirilmiştir.

Her iki germe kasnağı ESI[tronic] dâhilinde öngörüldüğü gibi monte edilir. Yeni germe kasnağının (3) montajında, germe kasnağı taban plakasının kayışa yük binmeden oturması için, saplama cıvatanın motor muhafazasına tamamen vidalanmış olmasına dikkat edilmelidir. Taban plakasının dili A modelinde yuvanın (6) içine oturmalıdır, B modelinde taban plakasına oturacak bir dil öngörülmemiştir.



Kit montaj parçaları

- (1) Saptırma kasnağı
- (2) M 10, M 8 x 1,25 x 73 saplama cıvatası ve M 8 x 1,25 somun ile germe kasnağı
- (3) M 10 x 1,5 x 45 cıvata ile saptırma kasnağı
- (4) M 8 x 1,25 x 63 saplama cıvatası ve M 8 x 1,25 somun ile saptırma kasnağı
- (5) Eksantrik mili kasnağı için 3 x M8 x 16 vida

Montaj parçalarını sıkma torkları için ESI[tronic] dâhilinde verilen bilgilere bakınız. Eğer saplama cıvataların montajı için herhangi bir sıkma torku bildirilmemişse, 15 Nm uygulayınız.